


Pórtico linear EXCT-30- -

Cód. do item: 8026576

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	30
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Pórtico linear
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	5 m/s
Repetibilidade	±0,1 mm
Tempo de ativação	100%
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Nível de ruído	78 dB(A)
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Força máx. de processo na direção Z	300 N
Carga nominal com dinâmica máxima	3 kg
Tipo de fixação	com kit de montagem com elemento de fixação auxiliar
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS