

# Bobina eletromagnética VACN-N-A1-1

Cód. do item: 8029144

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Indiferente
Tempo de ativação	100%
Classe de isolamento	F
Classe de isolamento do fio esmaltado	F
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC: 0,7 W
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Classificação marítima	ver certificado
Órgão certificador	DNV TAA000011J
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso do produto	95 g
Conexão elétrica	Formato A conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação	Com porca recartilhada
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Plástico Aço
Material dos pinos de contato	Latão
Material do enrolamento	Cobre