



Placa alimentadora de pressão vertical VMPA2-VSP-QS5/16

Cód. do item: 8029491

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	21 mm
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	85 g
Conexão pneumática 1	QS-5/16
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material placa de alimentação	Reforçado com PA