


Placa de montagem VABS-S1-1S-N38

Cód. do item: 8032643

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	48 mm
Conforme a norma	ISO 5599-1
Tipo de acionamento	elétrico
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Pressão de controle MPa	0 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	0 bar...10 bar
Adequado ao vácuo	sim
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	230 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem para parafuso M5
Conexão do ar de comando 12/14	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	3/8 NPT
Conexão pneumática 4	3/8 NPT
Conexão pneumática 5	3/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada