

Fixação NEAU-A-N8-2

Cód. do item: 8032869

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	2
Formato	Para ranhura em T
Tipo de fixação	Fixado em ranhura T longitudinal e transversalmente para a ranhura em T Inserido por cima na ranhura
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	Reforçado com PA
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do elemento de fixação auxiliar	Latão niquelado