


Separação de canais VABD-S1-1-P7-C

Cód. do item: 8036068

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função do escape	Via placa reguladora de fluxo
Conforme a norma	ISO 5599-1
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Adequado ao vácuo	sim
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...50 °C
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso do produto	60 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa separadora	Aço NBR