

Tubo flexível PAN-R-28X2,5-SW

Cód. do item: 8036208

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	28 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	350 mm
Diâmetro interno	23 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.207 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 28 mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 62 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-A