


# Guia passiva ELFA-KF-70- -

Cód. do item: 8037970

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 mm...5000 mm
Tamanho	70
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Aceleração máx.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	5 m/s
Tempo de ativação	100%
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torques superficiais 2º grau ly	146050 mm <sup>4</sup>
Torques superficiais 2º grau lz	459290 mm <sup>4</sup>
Força máx. Fy	1500 N
Força máx. Fz	1850 N
Resistência máx. ao deslocamento sem carga	11 N
Torque máximo Mx	16 Nm
Torque máximo My	132 Nm
Torque máx. Mz	132 Nm
Intervalo de lubrificação dependente da pista de corrida	1000 km
Peso do carro	790 g
Peso do carro adicional	790 g
Peso básico com curso de 0 mm	2220 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	38 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material fita de cobertura	Tira de aço inoxidável
Material da guia do carro	Aço inoxidável
Material do trilho da guia	Aço inoxidável

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do carro	Liga de alumínio anodizado