


Guia passiva ELFA-KF-80- -

Cód. do item: 8037971

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 mm...8500 mm
Tamanho	80
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	5 m/s
Tempo de ativação	100%
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torques superficiais 2º grau ly	257180 mm ⁴
Torques superficiais 2º grau lz	913660 mm ⁴
Força máx. Fy	2500 N
Força máx. Fz	3050 N
Resistência máx. ao deslocamento sem carga	12 N
Torque máximo Mx	36 Nm
Torque máximo My	228 Nm
Torque máx. Mz	228 Nm
Intervalo de lubrificação dependente da pista de corrida	1000 km
Peso do carro	1610 g
Peso do carro adicional	1610 g
Peso básico com curso de 0 mm	3740 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	49 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material fita de cobertura	Tira de aço inoxidável
Material da guia do carro	Aço inoxidável
Material do trilho da guia	Aço inoxidável

Característica	Valor
Material do carro	Liga de alumínio anodizado