



Guia passiva ELFA-KF-120- -

Cód. do item: 8037972

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 mm...8500 mm
Tamanho	120
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	5 m/s
Tempo de ativação	100%
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torques superficiais 2º grau ly	1264580 mm ⁴
Torques superficiais 2º grau lz	4365790 mm ⁴
Força máx. Fy	5500 N
Força máx. Fz	6890 N
Resistência máx. ao deslocamento sem carga	23 N
Torque máximo Mx	104 Nm
Torque máximo My	680 Nm
Torque máx. Mz	680 Nm
Intervalo de lubrificação dependente da pista de corrida	1000 km
Peso do carro	3600 g
Peso do carro adicional	3600 g
Peso básico com curso de 0 mm	8500 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	103 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material fita de cobertura	Tira de aço inoxidável
Material da guia do carro	Aço temperado

Característica	Valor
Material do trilho da guia	Aço temperado Corrotect revestido
Material do carro	Liga de alumínio anodizado