

Realização do armário de comando NEFU-D12G4-R3DW4

Cód. do item: 8040457

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	40,1 mm
Norma correspondente	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Tipo de fixação	Aparafusado
Conexão elétrica 1	Soquete reto, M12x1, 4 pólos, codificação D
Conexão elétrica 2	Soquete angular, RJ45, 4 pinos
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	2 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Recursos de transmissão	De acordo com a categoria 5, EN 50173, classe D Em conformidade com a categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Grau de proteção	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Latão, niquelado PA Zinco fundido
Cor corpo	preto
Material dos pinos de contato	Latão Dourado