


Realização do armário de comando NEFU-D12G4-D12DG4

Cód. do item: 8040459

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 61076-2-101
Tipo de fixação	Aparafusado
Conexão elétrica 1	Soquete reto, M12x1, 4 pólos, codificação D
Conexão elétrica 2	Soquete reto, M12x1, 4 polos, codificação D
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Recursos de transmissão	De acordo com a categoria 5, EN 50173, classe D Em conformidade com a categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Latão, niquelado
Cor corpo	prata
Material dos pinos de contato	Latão Dourado