



Placa de regulagem VMPA14-B8-R2-M5-06

Cód. do item: 8043519

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	14 mm
Posição de instalação	Indiferente
Encadeamento vertical pneumático	Válvula reguladora de pressão para 2
Função reguladora	Pressão de saída constante Com escape secundário
Faixa de regulagem de pressão	2 bar...6 bar
Pressão de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx.	0.65 Nm
Peso do produto	76 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base
Conexão manômetro	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do painel de comando	PA
Material vedações	NBR
Material corpo do controlador	PA