


# Placa de conexão VABS-K1-7B-12-M5-P

Cód. do item: 8047064

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1.2 mm
Tamanho da válvula	7 mm
Ligação de fluido	Rosca fêmea M5
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Sentido de conexão inferior
Sentido da vazão	Reversível
Meio de operação	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre o meio de operação/controlado	Observar a resistência dos materiais que têm contato com os fluidos
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.15 Nm
Torque de aperto máx. conexão	0.6 Nm
Peso do produto	3.3 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	PEEK
Material do casquilho de rosca	Aço inoxidável de alta liga