

# Estrangulador fixo VFFG-T-F6-11

Cód. do item: 8047356

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Tipo de fixação	estriado
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Tamanho	Para Ø 5,8 mm
Diâmetro nominal	1.15 mm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Peso do produto	1.2 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS