

Válvula de retenção VABF-L1-10H-H2

Cód. do item: 8047364

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	10 mm
Função de válvula	função de retenção pilotável
Pressão operacional	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso do produto	0.4 g
Tipo de fixação	estriado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS