

Régua de conexão OABM-P-G3-15-2

Cód. do item: 8049144

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Número de posições para dispositivos	2
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	3.3 Nm
Torque de aperto mínimo	0.3 Nm
Peso do produto	59.6 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio