


Rolete VAOM-R4-20-D1-32

Cód. do item: 8049235

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Tipo de acionamento	Mecânico
Posição de instalação	Nível de movimento
Estrutura	Rolete
Tipo de comando	Direto
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	Aparafusado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do acessório de acionamento	Aço galvanizado