

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-S38-40R-91

Cód. do item: 8058943

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.07 Nm
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	1150 g
Código da interface do atuador	S38
Código da interface motor In	40R
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS