

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-S48-40R-91

Cód. do item: 8058949

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|------------------------|
| Tamanho | 60 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 6000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 26.7 kgmm ² |
| Torque sem carga | 0.07 Nm |
| Torque transmissível | 3 Nm |
| Peso do produto | 1150 g |
| Código da interface do atuador | S48 |
| Código da interface motor In | 40R |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |