

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-70-D40-60RA-96

Cód. do item: 8058952

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	70
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	118 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.18 Nm
Torque transmissível	7 Nm
Peso do produto	1800 g
Código da interface do atuador	D40
Código da interface motor In	60RA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS