


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-S48-60P-102

Cód. do item: 8058996

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tamanho                        | 86                    |
| Posição de instalação          | Indiferente           |
| Máx. rotação                   | 5000 1/min            |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura de armazenamento   | -25 °C...60 °C        |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%               |
| Grau de proteção               | IP40                  |
| Temperatura ambiente           | -10 °C...60 °C        |
| Momento de inércia             | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque sem carga               | 0.25 Nm               |
| Torque transmissível           | 9.5 Nm                |
| Peso do produto                | 2500 g                |
| Código da interface do atuador | S48                   |
| Código da interface motor In   | 60P                   |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS     |