


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-S62-60PA-102

Cód. do item: 8059026

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	175 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.25 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	2500 g
Código da interface do atuador	S62
Código da interface motor In	60PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS