

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-D50-120GA-120

Cód. do item: 8059040

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tamanho | 110 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 5000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 799 kgmm ² |
| Torque sem carga | 0.3 Nm |
| Torque transmissível | 9.5 Nm |
| Peso do produto | 5250 g |
| Código da interface do atuador | D50 |
| Código da interface motor In | 120 GA |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |