

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D80-126AA-188

Cód. do item: 8059069

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	2270 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	2 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	12000 g
Código da interface do atuador	D80
Código da interface motor In	126AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS