

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-S62-126AA-288

Cód. do item: 8059073

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	2270 kgmm ²
Torque sem carga	2 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	15000 g
Código da interface do atuador	S62
Código da interface motor In	126AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS