

Engate rápido macho NPHS-S6-M-G18

Cód. do item: 8059257

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro nominal | 5.5 mm |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto nominal | 3.5 Nm |
| Tolerância a torque de aperto nominal | ± 10 % |
| Peso do produto | 19 g |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho G1/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |