

# Engate rápido macho NPHS-S6-M-G14F

Cód. do item: 8059262

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor   |
|---|---|
| Diâmetro nominal                                    | 7.85 mm                                       |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...10 bar                            |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado      | Funcionamento com lubrificação possível       |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão              |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura ambiente                                | -10 °C...60 °C                                |
| Peso do produto                                     | 28 g  |
| Conexão pneumática 1                                | Rosca fêmea G1/4                              |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                             |