

Engate rápido fêmea NPHS-D6-M-G38

Cód. do item: 8059276

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	10 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...20 bar
Vazão nominal padrão	2050 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Torque de aperto nominal	15 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	179 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS