

# Tubo flexível PTFEN-1/4-NT-300

Cód. do item: 8061181

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6.35 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	40 mm
Diâmetro interno	4.1 mm
Raio de curvatura mín.	37 mm
Indicação de aplicação	Tubo flexível sem impressão
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material de teste de fogo	UL94 V-0
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.04 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 1/4" "
Cor	natural
Dureza Shore	D 55 +/-5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PTFE