

# Tubo flexível PTFEN-5/16-NT-150

Cód. do item: 8063351

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	7.94 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	90 mm
Diâmetro interno	5.9 mm
Raio de curvatura mín.	64 mm
Indicação de aplicação	Tubo flexível sem impressão
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material de teste de fogo	UL94 V-0
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.049 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 5/16" "
Cor	natural
Dureza Shore	D 55 +/-5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PTFE