


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L48-40G

Cód. do item: 8063480

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	43.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	337 g
Código da interface do atuador	L48
Código da interface motor In	40G
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS