


Axial kit EAMM-A-L95-160G

Cód. do item: 8063532

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	192 Nm
Peso do produto	5826 g
Código da interface do atuador	L95
Código da interface motor In	160G
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS