


Axial kit EAMM-A-M80-115GA

Cód. do item: 8063569

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	1873 g
Código da interface do atuador	M80
Código da interface motor In	115 GA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS