


# Axial kit EAMM-A-N38-56GA

Cód. do item: 8063585

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	512 g
Código da interface do atuador	N38
Código da interface motor In	56GA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS