


# Axial kit EAMM-A-N80-90GA

Cód. do item: 8063614

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor             |
|--------------------------------|-------------------|
| Posição de instalação          | Indiferente       |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-B2-L    |
| Temperatura de armazenamento   | -25 °C...60 °C    |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%           |
| Grau de proteção               | IP40              |
| Temperatura ambiente           | -10 °C...60 °C    |
| Torque transmissível           | 47 Nm             |
| Peso do produto                | 1808 g            |
| Código da interface do atuador | N80               |
| Código da interface motor In   | 90GA              |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS |