

# Módulo eletrônico VMPA14-MPM-EMM-4

Cód. do item: 8066768

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Número máximo de bobinas de válvula	4
Corrente nominal por bobina eletromagnética	80 mA a 25 ms
Corrente nominal na redução de corrente	25 mA conforme 25 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	30 g
Material corpo	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS