

# Placa de conexão VABS-P12-S-M5-P3

Cód. do item: 8068637

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	25 mm
Posição de instalação	Indiferente
Características especiais	Resistente a oxigênio conforme DIN EN 1797
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	0 bar...1.7 bar
Vazão nominal padrão	27 l/min
Vazão nominal padrão 2-3	28 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Gases inertes Oxigênio
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível tamanho máximo de partícula 5 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 70% sem condensação
Grau de proteção	IP00
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso do produto	55 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 2S	M5
Conexão pneumática 3	M5
Conexão pneumática 5	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio forjado anodizado