



Filtro para vácuo OAFF-G3-7

Cód. do item: 8068945

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Grau de filtragem	40 µm
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1.5 g
Tipo de fixação	Deslizante com engate
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do filtro	Tela PA
Material corpo	POM
Adequação do impulso de ejeção	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi