

Fixação para perfil DAMH-L8-40-PL-1

Cód. do item: 8069016

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	166 g
Tipo de fixação	Fixação direta por orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS isento de cobre
Material de fixação	Liga de alumínio anodizado
Material casquilho	aço inoxidável de alta liga
Material da porca	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado