

Ventosa com adaptador OGVM-40X85-SV-N-G14F

Cód. do item: 8073855

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	4 mm
Raio mínimo da ferramenta	50 mm
Diâmetro nominal	6 mm
Tamanho da ventosa	40 x 85 mm
Volume de sucção	13 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	oval plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-60 kPa -0.6 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	150 N
Força transversal vertical mediante pressão operacional nominal	92 N
Peso do produto	38 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	Rosca fêmea G1/4
Cor	preto
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR