


# Régua de conexões VABM-P7-18MB-G18-M5-8

Cód. do item: 8076391

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	18 mm
Estrutura	Sentido de conexão inferior
Quantidade máx. de posições da válvula	8
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.6 Nm
Peso do produto	360 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio