

Peças de adaptação DHAA-G-R3-25-B19-32

Cód. do item: 8079196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	65 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Material da placa adaptadora	Liga de alumínio forjado, anodizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado