

Peças de adaptação DHAA-G-R3-32-B19-50

Cód. do item: 8079210

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tamanho | 32 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Peso do produto | 70 g |
| Tipo de fixação | Com rosca fêmea |
| Material da placa adaptadora | Liga de alumínio forjado, anodizado |
| Material dos parafusos | Aço galvanizado |