

Mounting bracket PAMP-MB-64

Cód. do item: 8081356

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	64
Série	P
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	5 Nm
Temperatura do meio	-60 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-60 °C...80 °C
Peso do produto	119 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do esquadro	aço inoxidável de alta liga