


Pressure gauge PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Cód. do item: 8081401

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...16 bar
Norma correspondente	EN 837-1
Tamanho nominal do manômetro	63
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	1,6
Grau de proteção	IP65
Temperatura de armazenamento	-40 °C...70 °C
Temperatura do meio	-40 °C...200 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	G1/4
de materiais tocados pelo meio	Aço inoxidável de alta liga
Material do munhão aparafusado	aço inoxidável de alta liga
Material corpo	ABS aço inoxidável de alta liga

Característica	Valor
Material da janela de inspeção	PC
Cor corpo	prata
Peso do produto	160 g
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio
Escala	Escala dupla bar (externo) psi (interno)