


Linear gantry YXML-1

Cód. do item: 8082249

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Planicidade necessária das superfícies de instalação | 0.1 mm/m |
| Posição de instalação | Horizontal |
| Estrutura | Sistema de portal de linhas com módulos de acionamento elétricos |
| Tempo de ativação | 100% |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 90% |
| Temperatura ambiente | 10 °C...40 °C |
| Intervalo de manutenção | 2500 km |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da placa adaptadora | Alumínio anodizado |
| Material do suporte de montagem | Aço inoxidável de alta liga |
| Material correntes de energia | Reforçado com PA |