


Linear gantry YXML-3

Cód. do item: 8082251

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Planicidade necessária das superfícies de instalação	0.1 mm/m
Posição de instalação	Horizontal
Estrutura	Sistema de portal de linhas com módulos de acionamento elétricos
Tempo de ativação	100%
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Intervalo de manutenção	2500 km
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa adaptadora	Alumínio anodizado
Material do suporte de montagem	Aço inoxidável de alta liga
Material correntes de energia	Reforçado com PA