

V-port ball VAVC-F7-B-V60-11/2''

Cód. do item: 8083066

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal DN	40
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	426.6 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material bloqueador	Fundição de aço inoxidável