

Conjunto de tampas VAVC-F12-SCC-32-TP

Cód. do item: 8084034

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|---|
| Diâmetro nominal DN | 32 |
| Proteção contra explosão | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Meio | Vapor Óleo hidráulico de base mineral Gases inertes Óleo mineral Água Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 200 µm Líquidos neutros |
| Observação sobre meio | Os meios gasosos só são permitidos com influxo através do assento da válvula. |
| Temperatura do meio | -30 °C...200 °C |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Peso do produto | 424 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Aço inoxidável de alta liga |
| Material vedação do fuso | PTFE |
| Material vedação do assento | PTFE modificado |